

Garant GRIDLINE

**Armario de tablero de sombras con puertas batientes de chapa maciza,  
Altura: 2000/SBmm****Datos de pedido**

Número de pedido	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario de tablero de herramientas equipado en 40×20G. alojamiento de estantes a intervalos de 25 mm. Cerrable mediante tirador deslizante de Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Contiene 5 estantes galvanizados con rieles de guía lacadas.

**Idóneo para:**

Tableros de sombras n.º 928220 tam. 115, 176, 250. En los rieles de guía se puede doblar un tope para diferentes profundidades de tablero de sombras.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Número de estantes	5
Altura	2000 mm
Anchura en G	40
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura útil	1845 mm
Anchura	1000 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Profundidad en G	20
Peso	105 kg
Profundidad	500 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Estante adicional para armario de tablero de sombras para ancho de armario en G 40	944195 40
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11