

Garant**Par de guantes MASTER FIT, Talla de los guantes: 9****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094306 9 |
| GTIN | 4062406074906 |
| Clase de artículo | 01H |

Descripción**Ejecución:**

Guante multiuso de forma anatómica con recubrimiento de espuma de nitrilo. Material de base agradable con tecnología de punto 15 Gauge de Spandex y nailon para una sensibilidad al tacto excelente. Adecuado tanto para entornos laborales secos como para zonas ligeramente aceitosas o embadurnadas. Exento de DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Talla de guante | 9 |
| Serie | MASTER FIT |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| EN 388 | 4121X |
| Material de base | Nailon / Spandex |
| Recubrimiento | Espuma de nitrilo |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Longitud | 250 mm |
| Color | azul / naranja |
| Tecnología de punto | 15G |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |