

Garant GRIDLINE

**Armario para cargas pesadas con Puerta batiente de chapa maciza, Altura: 2000 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942802 2000
GTIN	4062406074708
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×28G. Cajones adecuados: 26×24G (pedir por separado).

**Paredes laterales reforzadas** para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Anchura en G: 30

Profundidad en G: 28

Altura útil: 1845 mm

## Descripción técnica

Altura útil	1845 mm
Profundidad	700 mm
Anchura	750 mm
Peso	107 kg
Anchura en G	30
Altura	2000 mm
Profundidad en G	28
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para cargas pesadas vacío

## Accesorios

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm	940501 2000
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 2000 mm	940510 2000
Estante de alta carga para anchura de armario / división en G 30	942610 30
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11