

**Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: SET07****Datos de pedido**

Número de pedido	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Clase de artículo	29W

**Descripción****Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

**Suministro:**

En caja de plástico.

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	DC..0702..
Código ISO Soporte	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	12 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	15,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	18 mm
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6,5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22,5 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27,5 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40,5 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	8 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	10 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Tipo de producto	Barra de mandrinar