


 KOMET**Plaquita de corte KOMET®, BK8425, Denominación: 26-660****Datos de pedido**

Número de pedido	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Clase de artículo	24T

**Descripción****Ejecución:**

Con ranuras de viruta en todo el contorno.

**Idóneo para :**

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.

Radio angular: 0,5 mm

Código ISO plaquita de corte: TOHX 140305 EN

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	TOHX 140305 EN
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	1
Clase	BK8425
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	150 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		