

Garant
Soporte de apriete eco-VARIO-LINE, derecha, Altura del mango h: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	273870 16
GTIN	4045197702227
Clase de artículo	21W

Descripción
Idóneo para :

Soporte para plaquitas eco n.º 273874.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (soporte para plaquitas eco).

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L_4 : 21 mm

L_1 : 78 mm

L_2 : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

Altura del mango h	16 mm
L_1	78 mm
Anchura de función L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9