

Garant**Soporte de apriete eco-VARIO-LINE, izquierda, Altura del mango h: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273871 25
GTIN	4045197702272
Clase de artículo	21W

Descripción**Idóneo para :**

Soporte para plaquitas eco n.º 273875.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

L = L₁ + L₃ (soporte para plaquitas eco).

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L₄: 30 mmL₁: 95,5 mmL₂: 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

L ₁	95,5 mm
Altura del mango h	25 mm
Anchura de función L ₄	30 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₂	24,5 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9