

Garant**Taburete de montaje, taburete de taller con revestimiento de cuero sintético****Datos de pedido**

Número de pedido	965655
GTIN	4045197703019
Clase de artículo	91V

Descripción**Ejecución:**

Taburete de montaje ligero y estable con ruedas grandes de Ø 100 mm (4 rodillos de dirección, 2 de ellos con freno de bloqueo). Con paneles de chapa perforados laterales para alojar accesorios de panel perforado del grupo 95 y cajas de almacenamiento a la vista del grupo 96.

Con práctico compartimento de las dimensiones 352 × 395 mm (An × P). Los soportes de espuma rígida se adaptan perfectamente al tamaño 6×10G (2 unidades).

Superficie de asiento acolchada con revestimiento de cuero sintético.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9 mm

Altura: 480 mm

Anchura: 450 mm

Profundidad: 435 mm

Anchura de asiento: 450 mm

Profundidad de asiento: 500 mm

Capacidad de carga: 150 kg

Descripción técnica

Altura	480 mm
Profundidad de asiento	500 mm
con respaldo	no
Profundidad estante con bandeja	352 mm
Ø rueda	100 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Peso	10,8 kg
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Profundidad	435 mm
Anchura	450 mm
Capacidad de carga	150 kg
Anchura de asiento	450 mm
Anchura estante con bandeja	395 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Taburete de montaje