

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattuina ja hiottuja.

Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

tyyppi: ALUM.

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,18 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-kääntöterä	OFMT 050405 TN
Laji	HU7815
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1150 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	700 m/min	N
CuZn	soveltuu	690 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		