

Garant**Kiristysholkki-istukka, erittäin kapea., HSK-A 63 A = 120, Kiinnitysalue:
2-6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304972 2-6
GTIN	4045197708380
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- HSK-työpinnat työstetty.
- Varret kovasorvattu.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kiristysholkki kiinnitetään kiristysruuvilla takaa istukan läpi, kiristysmutteria ei tarvita!

Etu:

Erittäin kapea malli mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden työstön esim. valmistettaessa työkaluja tai muotteja.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysruuvin ja T-kahvavääntimen.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890, **GARANT-kiristysholkki nro 309563.**

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Kiinnitysalue	2 - 6 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm

Ulko-Ø D	27 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka