

**Garant****CNMG 160608, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 160608 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 300 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 300 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 8 mm

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä