

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Tuoteluokka	21T

Kuvaus**Huomautus:**

Käytettävä KNUX 1604..R -kääntöterän kanssa.

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 3
Ruuvi kynnelle	259021 3
Kiinnitysrauta	259038 16
Nasta	259049 4
Keskisiirto L ₃	22 mm
Jousi	259046 3
Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Aluslevy	259031 4
Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
ISO-koodi pidin	A32U CKUNR/L16
Kokonaispituus L	350 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	32 mm

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Sokka Tyyppi 4	259049 4
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Jousi Tyyppi 3	259046 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 16	259038 16
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 3	259044 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Aluslevy Tyyppi 4	259031 4
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600