

Garant**CNMG 120412, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 8 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SG
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä