

Garant**SNMG 120412, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 9 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	100 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä