

Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 25 mm Helix Helix, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212685 ST1400
GTIN	4045197712554
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

Lastunmurtaja pitkälastuisille materiaaleille.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,3 mm

tyyppi: ST1400

Laji: HB7520

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Lastuava aine	KM
Laji	HB7520
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,3 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään