



Kynä L



Tilaustiedot

Tilausnumero	358752
GTIN	4020772550226
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

Runko alumiinia, Weldon-varsi. Portaaton esikiristyksen säätö. Merkintäsyvyys 0,1 – 0,3 mm.

Etu:

Pinnan tiivistys, joten materiaali ei heikkene eikä vahingoitu. Merkintänopeus vastaa suurinta mahdollista syöttönopeutta. Erittäin kulutuksenkestävä, ja erikoisneula pysyy pitkään käyttökelpoisena. Soveltuu pyöreiden pintojen merkintään. Soveltuu käytettäväksi sorvissa. Korkea prosessiturvallisuus. **Nopea neulan vaihto** helpon ulosvetotoiminnon ansiosta. Työkappaleen epätasaisuus kompensoidaan jopa 7 mm:iin saakka (mallista riippuen).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten alumiinin, titaanin, teräksen, pronssin, kuparin, messingin, muovien jne., merkitsemiseen. Pienempi neulakärki mahdollistaa kovien pintojen merkitsemisen 57 HRC:hen saakka.

Huomautus:

Merkintäneula nro 358755; 358756 on tilattava **erikseen**.

Tekninen kuvaus

Ø D	42 mm
L ₁	119 mm
L	108 mm
Varren Ø d	20 mm
Ø D ₁	3 mm
tyyppi	1560ML

Tuotetyyppi

Merkintätyökalu