

Garant**SEHT 1204 AFFN, HU7815, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214348 ALU
GTIN	4045197708915
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Syöttö f_z / hammas: 0,24 mm**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z / hammas	0,24 mm
tyyppi	ALU
ISO-koodi-kääntöterä	SEHT 1204 AFFN
Laji	HU7815
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	725 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		