

**Garant****CNMG 160608, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 160608 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 8 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä