

**Takki Highline, sininen / merensininen, Valmiskoot DE: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	091311 30
GTIN	4030913079868
Tuoteluokka	06I

**Kuvaus****Malli:**

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

**Takin** liikelaskos selässä ja kuminauha vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta.

- **Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.**
- **Piilotettu etuvetoketju.**
- **Vasemmassa hihassa puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua sivutaskua.**
- **Tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu.**

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Huomautus:**

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Muut värit tilauksesta.

**Takki**, väriyhdistelmä **liuskeenharmaa/musta**, nro 091312.

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osioista.

Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

## Tekninen kuvaus

Selkäpuolella laskokset	kyllä
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä	2
Takin kiinnitys	Vetoketju
Sivutaskut	päälleommeltu
Koko FR	56C
Vyötärö	Resorissa kuminauha
piilonappilista	kyllä
Puhelintaskun sijainti	vasemmassa hihassa
Valmiskoot DE	30
Sivutaskujen lukumäärä	2
Hihansuu	tarrakiinnityksellä säädetty hihansuu
Koko IT	56C
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko ES	56C
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m <sup>2</sup>
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri	sininen / merensininen
Tuotetyyppi	Työtakki

