

**DC.T 11T302, Laji: PR1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 PR1225
GTIN	4960664713530
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T302 PR1225 Laji: PR1225
lastunmurtaja: MFP-SK
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MFP-SK
Oheiskäyttö	P
Syöttö f	0,03 - 0,15 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min

Lastuamissyvyys a _p	0,05 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	PR1225
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä