

Garant**Tasojyrin 45° vasenleikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D_{max}	75 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D_c	63 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP