

Garant**eco-pistoteränpidin, IKZ, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319132 40
GTIN	4045197716798
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Erityinen, säädettävä kuulasuihkutussuutin optimaalista terän jäähdytystä varten – riippumatta pistosyvyydestä.
- Pääterän ja sivuterän lämpötila on huomattavasti alhaisempi ja mahdollistaa selvästi suuremman leikkuunopeuden.
- Jäykkä pistoterän pidin pistoterille.
- Terän kiinnitys lukituslevyn avulla.

Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.

Huomautus:

Sisältää suulasuihkusuuttimen lukitusruuvin. Käytettäessä perinteisiä pistolehtiä jäähdytysaineen syöttö pistolehden kautta sulkeutuu! Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 27981514. Katso varaosalista.

Tekninen kuvaus

L ₂	85 mm
soveltuu terän korkeuteen	32 mm
Varren Ø d ₁	40 mm

L ₁	54 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Korkeus H ₁	73 mm
korkeus H ₂	47 mm
Tuotetyyppi	VDI-pistoteränpidin