

Garant**TwinCut-tasojyrsin 45° tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213420 63/6
GTIN	4045197716835
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Alkaen Ø:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

Varaosa:

Aluslevyruuvi nro 219899. Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

Tekninen kuvaus

Aluslevyn kiinnitysruuvi	219899
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219898 (15IP; 3,8 Nm)

suurin ulko- \varnothing D_{max} ON.U-terille	74,8 mm
Sopiva kääntöterä	SN.U
Sopiva kääntöterä	ON.U
kokonaispituus L_{ges} SN.U-terille	40 mm
suurin ulko- \varnothing D_{max} SN.U-terille	78,2 mm
Terän \varnothing D_c	63 mm
kokonaispituus L_{ges} ON.U-terille	38,3 mm
Aluslevy	219897
Terien lkm Z	6
Sarja	TwinCut
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219898
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Aluslevy	219897
Kiinnitysruuvi	219899