

SWISS TOOLS

Poratangon varsi, PSC, Varren Ø / Ø D-A-mitta: 40/40-120mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320407 40/40-120
GTIN	2050001772725
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

Käyttö:

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	120 mm
Varren Ø	40 mm
Ø D	40 mm
Sovitin	PSC
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko