

SWISS TOOLS

Poratangon varsi, HSK-T, Varren Ø / Ø D-A-mitta: 63/40-180mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 320102 63/40-180 |
| GTIN | 2050001772886 |
| Tuoteluokka | 36D |

Kuvaus**Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

Käyttö:

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 180 mm |
| Varren Ø | 63 mm |
| Ø D | 40 mm |
| Sovitin | HSK-T |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Sorvauspitimen perusrunko |