

SWISS TOOLS

Poratangon varsi, PSC, Varren Ø / Ø D-A-mitta: 63/40-180mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320407 63/40-180
GTIN	2050001772763
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

Käyttö:

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	180 mm
Varren Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Sovitin	PSC
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko