

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232256 25
GTIN	4045197717818
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v_c -arvoja 30%:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 25 - 35 mm

Hyötypituus L_1 : 300 mm

varren Ø D_s : 32 mm

Varren pituus L_s : 60 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	300 mm
Ø-alue D_c	25 - 35 mm
Kiristysruuvit	232990 TX15
varren Ø D_s	32 mm
Varren pituus L_s	60 mm
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600