

**Garant****POMX 10T5ZEER U, HB9540, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Vankka terämalli (paksuus = 5,9 mm).

Positiivinen pikasyöttögeometria.

Tasainen leikkuupituus: 2 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Erittäin taloudellinen 5 särmän ansiosta.

Soveltuu erityisesti vaikeisiin käyttökohteisiin (hakkaavaan lastuamiseen).

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 2,2$  mm.

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 4,8 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 10T5ZEER U
Laji	HB9540

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	310 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		