



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 12×D, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	232270 12
GTIN	4045197717900
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v_c-arvoja 30%:lla.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L₁: 144 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX7
Ø-alue D _c	12 - 12,5 mm
Hyötypituus L ₁	144 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX7	674248 TX7