

SWISS TOOLS

Poratangon varsi, HSK-T, Varren Ø / Ø D-A-mitta: 63/40-140mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320102 63/40-140
GTIN	2050001772930
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

Käyttö:

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	140 mm
Varren Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Sovitin	HSK-T
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko