

HOLEX**Vaatekaappi, sokkeli ja DOM-tappihaittasylinterilukko, Osastojen lukumäärä: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero

949601 4

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus**Malli:**

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Sisält laadukkaan nastasylinterilukon.

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Nimikilpi	ei
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Vaateosastojen lukumäärä	1
Viisto katto	ei
Osaston hyötösyvyys	465 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Osaston hyötyleveys	220 mm
Syvyys	500 mm
Osastojen lukumäärä	4
Standardi	DIN 4547
Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Lukon malli	Nastasynterilukko
Korkeus	1800 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Paino	77 kg
Jalustan rakenne	Jalusta
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1270 mm
Leveys	1190 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Hyllytason leveys	220 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Vaatepuu Kappale 1	949775 1