



Pariovikaappi, teräslevypariiovet, Korkeus: 1950mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	949521 1950
GTIN	4062406082031
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Vahvistetut ovet. DOM-käntökahvassa **nastasynterilukko**. Hyllytasoja voidaan säätää 15 mm:n välein.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035. Ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**, erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	930 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus	1950 mm
Hyötykorkeus	1857 mm

Lokeroalustojen määrä	4
Paino	63 kg
Syvyys	400 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	70 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	450 kg
Oven avautumiskulma	125 astetta
Korkeudensäätö portaittain	15 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Kansiokaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja pariovikaapeille 20 osaa	959011
Lisähylly Tyyppi 935	949524 935