



Vaatekaappi, sokkeli ja turvakäätösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero

949602 3

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus

Malli:

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Käätösarpauslukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Nimikilpi	ei
Paino	64 kg
Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Viisto katto	ei
Osaston hyötysyvyys	465 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Standardi	DIN 4547
Osastojen lukumäärä	3
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Syvyys	500 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Leveys	900 mm
Korkeus	1800 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1270 mm
Vaatetankojen lukumäärä	1
Osaston hyötyleveys	220 mm
riippulukolle	kyllä
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Vaatepuu Kappale 10	949775 10