



Vaatekaappi, viisto katto, muovijalat ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero

949623 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus

Malli:

Rungossa viisto katto, joka estää esineiden jäämisen kaapin päälle. Lokeron leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Kääntösarpauslukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään

6 mm

Korkeus takana	2000 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Jalustan rakenne	Muovijalat
Viisto katto	kyllä
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Korkeus edessä	1800 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Osaston hyötyleveys	220 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Osastojen lukumäärä	2
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	610 mm
riippulukolle	kyllä
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Syvyys	500 mm
Standardi	DIN 4547
Paino	49 kg
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Vaatetankojen lukumäärä	1
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40