



Vaatekaappi ja istuinpenkki ja turvakäätösälpäuslukitus, Osastojen lukumäärä: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero

949625 3

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus

Malli:

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Istuinsäleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyöristetty, kirkas lakka.

Käätösälpäuslukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus

2090 mm

Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
Syvyys	500 mm
Paino	63 kg
Istuinpenkin korkeus	420 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Osaston hyötyleveys	230 mm
Istuinpenkin syvyys	315 mm
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Osastojen lukumäärä	3
Leveys	900 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Vaatepuu Kappale 1	949775 1