



Vaatekaappi, viisto katto, penkki ja DOM-tappihaittasynterilukko, Osastojen lukumäärä: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero

949640 3

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus

Malli:

Rungossa kattolevy, joka estää esineiden jumiutumisen. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, 3 liukukoukku. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Istuimen säleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyöristetty, kirkas lakka. Sisält laadukkaan nastasynterilukon.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, penkki myös antrasiitinharmaa, **jauhemaalattu**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys

500 mm

| | |
|---|------------------------------|
| Paino | 83 kg |
| Istuinpenkin korkeus | 420 mm |
| Istuinpenkin leveys | 900 mm |
| kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus | 360 - 530 mm |
| Istuinpenkin syvyys | 315 mm |
| Leveys | 900 mm |
| Osaston hyötyleveys | 220 mm |
| Korkeus takana | 2290 mm |
| Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1260 mm |
| Korkeus edessä | 2090 mm |
| Osaston hyötösyvyys | 465 mm |
| Materiaalin paksuus | 0,8 mm |
| Oven avautumiskulma | 110 astetta |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Tuotetyyppi | Vaatekaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Peili Tyyppi 1 | 949770 1 |
| Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm | 949760 300 |
| Vaatepuu Kappale 10 | 949775 10 |
| Vaatepuu Kappale 1 | 949775 1 |
| Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1 | 949761 1 |