

**HOLEX****Vaatekaappi, viisto katto, penkki ja DOM-tappihaittasylinterilukko,  
Osastojen lukumäärä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero

949640 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

**Kuvaus****Malli:**

Rungossa kattolevy, joka estää esineiden jumiutumisen. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Istuimen säleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyöristetty, kirkas lakka. Sisält laadukkaan nastasylinterilukon.

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, penkki myös antrasiitinharmaa, **jauhemaalattu**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus takana

2290 mm

Istuinpenkin syvyys	315 mm
Korkeus edessä	2090 mm
Istuinpenkin korkeus	420 mm
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Istuinpenkin leveys	610 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Osaston hyötyleveys	220 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
Leveys	610 mm
Paino	59 kg
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

## Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Peili Tyyppi 1	949770 1