



Vaatekaappi, viisto katto, penkki ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero

949641 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus

Malli:

Rungossa kattolevy, joka estää esineiden jumiutumisen. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Istuimen säleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyöristetty, kirkas lakka. Kääntösarpauslukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, penkki myös antrasiitinharmaa, **jauhemaalattu**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys

610 mm

Korkeus takana	2290 mm
Paino	59 kg
Istuinpenkin korkeus	420 mm
Osaston hyötyleveys	220 mm
Istuinpenkin syvyys	315 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
Korkeus edessä	2090 mm
Istuinpenkin leveys	610 mm
Syvyys	500 mm
Osaston hyötösyvyys	465 mm
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Peili Tyyppi 1	949770 1
Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300