



## Vaatekaappi, viisto katto, mustavalkolajittelu, jalustallinen ja turvakäätösalauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero

949712 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

### Kuvaus

**Malli:**

Vaatekaapissa on erikoislevyä, jaettu lokero mustavalkolajitteluun. Kaapin väliseinä auttaa pitämään omat ja työvaatteet hygieenisesti erillään. Kaksi vastakkain sulkeutuvaa pariovea suljetaan keskeltä lukolla. Vaatekaapin rakenne kuten nro 949620.

Käätösalauslukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

### Tekninen kuvaus

Hyllytason leveys

220 mm

Korkeus edessä	1800 mm
Korkeus takana	2000 mm
Osaston hyötyleveys	2 × 240 mm
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Leveys	610 mm
Syvyys	500 mm
Paino	49 kg
Hyllytasohn syvyys	465 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

## Tarvikkeet

Ylimääräinen suojarahja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Peili Tyyppi 1	949770 1