



Murrosnivel, 1/4 tuumaa, Tyyppi: 1/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.

Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää "sokeasti" upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi.

Standardi:

DIN 3123-C 6,3

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Sopii :

Käsi­käyt­toiset päät.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Kokonaispituus: 37 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Kokonaispituus	37 mm
QuickRelease	ei
Tuotetyyppi	Liitososa

Tarvikkeet

Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 13 osaa, tuumamitat	630561
Hylsyavainsarja Torx®-ruuveille, 1/4 tuuman nelikulma 21 osaa	630761
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 22 osaa Tyyppi 6	630266 6
Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 38 osaa Tyyppi 6	630016 6
Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 63 osaa	630021
Hylsyavainvalikoima 1/4; 3/8 tuuman nelikanta 48 osaa	630006
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 13 osaa Tyyppi 6	630066 6
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 19 osaa Tyyppi 6	630166 6
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 33 osaa metriset/ tuumamitat	630661
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 36 osaa Tyyppi 6	630861 6