

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9540, Tyyppi: ST1400

Tilaustiedot

Tilausnumero	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Vankka terämalli (paksuus = 5,9 mm).

Positiivinen pikasyöttögeometria.

Tasainen leikkuupituus: 2 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Erittäin taloudellinen 5 särmän ansiosta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 2,2$ mm.

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 4,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 1 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	15
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,8 mm
Syöttö f_z / hammas	1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 10T5ZEER M

Laji	HB9540
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	310 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		