

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Tuoteluokka	21U

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	38 mm
Kokonaispituus L	288 mm
Aluslevy	259033 2
Asetuskulma κ	95 astetta
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Keskisiirto L ₃	22 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Terän koko	12 mm
Aluslevyn ruuvi	259027 2
ISO-koodi pidin	A32X DCLNR/L12
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 1
varren Ø D _s	35 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN