

Garant GRIDLINE

**Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 850 mm, Bambutaso, Pöytälevyn pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922021 1000
GTIN	4062406083144
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosia, 1 x liitoslevy pari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko ja jalkaosia, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Työtason materiaali	Bambu
Työtason pituus	1000 mm
Paino	50 kg

Työtason paksuus	50 mm
Korkeus	850 mm
Sarja	vario Basic
Työtason syvyys	750 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 1000 mm	927140 1000
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1000 mm	926001 1000
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1