

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922024 1500
GTIN	4062406083182
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosia, 1 x liitoslevy pari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosia, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Sarja	vario Basic
Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	850 mm
Paino	68 kg
Työtason paksuus	50 mm

Työtason syvyys	750 mm
Rakennetyyppi	Teräspankirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Jalkaosan Korkeus 800 mm	927000 800
Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen Sopii tason pituudelle 1500 mm	927140 1500
Työtaso, paksuus 50 mm pyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1