

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922034 2000
GTIN	4062406083281
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevypari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Sarja	vario Basic
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Korkeus	950 mm
Paino	87 kg

Työtason pituus	2000 mm
Rakennetyyppi	Teräspankirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Jalkaosan Korkeus 900 mm	927000 900
Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen Sopii tason pituudelle 2000 mm	927140 2000
Työtaso, paksuus 50 mm pyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1