

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922037 2000
GTIN	4062406083311
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosia, 1 x liitoslevy pari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosia, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	950 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	2000 mm
Sarja	vario Basic
Työtason syvyys	750 mm

Työtason materiaali	Eluplan
Paino	87 kg
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 2000 mm	926241 2000
Jalkaosan korkeus 900 mm	927000 900
Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen Sopii tason pituudelle 2000 mm	927140 2000
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1