

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922034 1500
GTIN	4062406083274
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevypari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	950 mm
Sarja	vario Basic

Paino	69 kg
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 1500 mm	927140 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosaa Korkeus 900 mm	927000 900
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500