

Garant GRIDLINE

**Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922037 1500
GTIN	4062406083304
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevy pari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Paino	69 kg
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason materiaali	Eluplan

Sarja	vario Basic
Korkeus	950 mm
Työtason syvyys	750 mm
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500
Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 1500 mm	927140 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900