

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922047 1000/2
GTIN	4062406083441
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Paino	68 kg
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1000 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Sarja	vario
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Työtason paksuus	50 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1000 mm	926241 1000
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1