

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 12×20G,  
Pöytälevyn pituus: 1500/3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922051 1500/3 |
| GTIN         | 4062406083533 |
| Tuoteluokka  | 9GG           |

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 150

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 |
|----------------------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| Sarja  | vario  |
| Laatikostokehys hyötykorkeus   | 325 mm   |
| Vetolaatikon hyötyleveys   | 300 mm   |
| Vetolaatikon hyötisyvyys   | 500 mm   |
| Vetolaatikoston korkeus  | 400 mm   |
| Työtason paksuus   | 50 mm  |
| Vetolaatikon hyötisyvyys G   | 20   |
| Työtason syvyys  | 750 mm   |
| Vetolaatikoston syvyys   | 650 mm   |
| Laatikoiden lukumäärä  | 3  |
| Vetolaatikon hyötyleveys G   | 12   |
| Työtason pituus  | 1500 mm  |
| Vetolaatikoston leveys   | 400 mm   |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg   |
| Korkeus  | 950 mm   |
| Paino  | 93 kg  |
| Rakennetyyppi  | Teräsputkirakenne  |
| Materiaalin paksuus  | 1 mm   |
| Työpöydän korkeus  | 950 mm   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus   | 75 kg  |
| Pöytälevyn paksuus   | 50 mm  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)                                | 100 %  |
| Nastasynterilukko  | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite   | 12×20G   |
| Tuotetyyppi  | Työpöytä   |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm                                      | 927500 100   |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm                                       | 927500 75    |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21   | 914227 KO21  |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm                                      | 927500 150   |
| Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3 | 927300 400/3 |
| Jalkaosa Korkeus 900 mm   | 927000 900   |
| Liitoslevy Tyyppi 1   | 927122 1     |
| Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm     | 926001 1500  |